




V1.0

HER-730BL

# Lámpara de escritorio con lupa

## Magnifying desktop lamp

Manual de instrucciones  
Instruction Manual

0714c

Antes de utilizar su nuevo producto Steren, lea este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

Before using your new Steren's product, please read this instruction manual to prevent any damage.

### IMPORTANTE / IMPORTANT



La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Por favor, consulte nuestra página web ([www.steren.com](http://www.steren.com)) para obtener la versión más reciente del instructivo.

The instructions of this manual are for reference about the product. There may be differences due to updates. Please check our website ([www.steren.com](http://www.steren.com)) to obtain the latest version of the instruction manual.

### PRECAUCIONES / CAUTIONS

- Utilice siempre un paño suave, limpio y seco para limpiar el equipo.
- No intente abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y anular la garantía.
- No use ni almacene este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua. Puede causar un mal funcionamiento o un choque eléctrico.

- Always use a soft, clean, dry cloth to clean the equipment.
- Do not try to open the device, may cause damages and warranty will be void.
- Do not use or store the equipment near wet places. May cause malfunction or shock hazard.

### CARACTERÍSTICAS / HIGHLIGHTS

La lámpara de escritorio con lupa de 3 dioptrías está equipada con 60 LEDs y brazo articulado flexible de 28 cm que se adapta a múltiples posiciones. El lente de 9 cm tiene tapa para su protección.

Es ideal para escritorios o mesas de trabajo. La base de plástico color blanco incluye un interruptor de encendido/apagado.


- Diseño compacto y elegante
- 60 LEDs
- Lente de 3 dioptrías

The 3X magnifying desktop lamp provides great light and accurate magnification. It includes a 11" flexible arm, which adapts to multiple positions. The 3.5" lens includes a cover for their own protection.

It is perfect to place in a desktop. The plastic base has an on/off switch to power the lamp.

- Compact and classy design
- 60 LEDs
- 3X lens

### CONTROLES / CONTROLS



### INSTALACIÓN / HOW TO INSTALL

1. Coloque la lámpara sobre una superficie plana.
2. Conecte el cable de corriente a un contacto eléctrico.
3. Ajuste el brazo flexible a la posición deseada. También podrá girar la lámpara como mejor le convenga.
4. Encienda la lámpara, oprimiendo el interruptor de encendido/apagado.

1. Place the lamp on a flat surface.
2. Connect the power cord to an electrical contact.
3. Set the flexible arm to the desired position.
4. Turn on the lamp, pressing the power switch on/off.

5. En caso de usar la lupa, abra la tapa de protección hacia arriba.

5. If using the magnifying lens, open the lid of protection upwards.



6. Cuando termine de usar la lámpara apáguela, oprimiendo el interruptor de encendido/apagado.

6. When finished using it turn off the lamp, pressing the on/off switch.

7. Cuando no use la lámpara por un periodo largo de tiempo, desconecte el cable de corriente del contacto eléctrico.

7. When you don't use the lamp for a long period of time, disconnect the power cord of electrical contact.

### ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Alimentación: 120 V ~ 60 Hz 40 mA  
Consumo nominal: 5 W/h  
Consumo en espera: no aplica

Input: 120 V ~ 60 Hz 40 mA  
Nominal consumption: 5 W/h  
Stand-by power consumption: Not applicable

**El diseño del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.**  
Product design and specifications are subject to change without notice.



Producto: Lámpara de escritorio con lupa  
Modelo: HER-730BL  
Marca: Steren

#### PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

#### CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

#### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Producto \_\_\_\_\_  
Marca \_\_\_\_\_  
Modelo \_\_\_\_\_  
Número de serie \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.



Centro de Atención a Clientes  
01 800 500 9000

**ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.**  
Camarones 112, Obrero Popular, 02840, Del. Azcapotzalco, México, D.F.  
RFC: EST850628-K51  
**STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.**  
Biólogo Maximino Martínez No. 3408 Int. 2, 3 y 4. San Salvador Xochimanco, Del. Azcapotzalco, México, D.F. 02870, RFC: SPE941215H43  
**ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.**  
Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.  
RFC: ESC9610259N4  
**ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.**  
López Cotilla No. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal. RFC: ESG810511HT6  
**ELECTRÓNICA STEREN DE MONTERREY, S.A.**  
Colón 130 Pte., Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC: ESM830202MF8  
**ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. de C.V.**  
Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: EST980909NU5



Product: Magnifying desktop lamp  
Part number: HER-730BL  
Brand: Steren

#### WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

#### CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

#### THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

#### RETAILER INFORMATION

Name of the retailer \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_  
Product \_\_\_\_\_  
Brand \_\_\_\_\_  
Serial number \_\_\_\_\_  
Date of delivery \_\_\_\_\_

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center.  
01 800 500 9000