

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES


- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas una actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

PARTES




MODO DE USO


- 1** Conecta el plug en la entrada 3,5 mm de tu dispositivo.





- 2** Si es necesario, ajusta la diadema y colócate los audífonos.



- 3** Controla la música y las llamadas desde el dispositivo conectado o con el botón multifunción.



CÓMO PLEGAR LOS AUDÍFONOS



USO DEL BOTÓN MULTIFUNCIÓN

Presiona el botón	En reproducción de música...	Cuando entra una llamada...	Durante una llamada...
1 vez	Reproduce / Pausa	Contesta	Cuelga
2 veces	Cambia a la siguiente pista	Sin función	Sin función
3 veces	Cambia a la pista anterior	Sin función	Sin función
Mantenlo presionado	Activa el asistente de voz	Rechaza la llamada	Desactiva el micrófono

*Estas funciones pueden variar, según el modelo y el sistema operativo del dispositivo conectado.

ESPECIFICACIONES

Audífono

Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 000 Hz

Unidad: 40 mm

Impedancia: 32 Ω

Sensibilidad: 102 \pm 3 dB - 1 kHz

Potencia máxima: 20 mW

Micrófono

Sensibilidad: -42 \pm 3 dB

Frecuencia de respuesta: 70 Hz - 16 kHz

Impedancia: \leq 2 200 Ω

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Audífonos manos libres
Modelo: AUD-230VE / AUD-230NE / AUD-230AZ
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00